

DECAPANT POUR PEINTURES SECHES

APPLICATIONS

Le produit IDS DECAP B400 est utilisé pour le décapage des peintures et revêtements les plus diverses : Peintures glycérophtaliques, vinyliques, acryliques, poudres époxydiques, poudres polyesters, alkydes, polyuréthanes, apprêts, vernis, teintes sur bois... etc.

L'IDS DECAP B400 ramollit les peintures et revêtements sur pièces métalliques :

acier, fonte, fer forgé, et autres métaux non ferreux ainsi que sur le bois. Il suffit ensuite de gratter à l'aide d'une spatule ; celle-ci va s'enlever par feuillets ; et de rincer à l'eau.

Sans chlorure de méthylène, ce produit est moins dangereux que mais nécessite tout de même l'utilisation d'équipements de protection individuelle.

MODE EMPLOI

IDS Decap B400 liquide :

Tremper ou pulvériser directement sur votre pièce le décapant pur et à froid

Attendre maximum 1h, des cloques vont apparaître

Rincer à l'eau ou gratter les couches de peinture

Le métal doit être à nu, si ce n'est pas le cas réitérer l'opération

Pour IDS Decap B400 liquide, l'utilisation en cuve à ultrason à froid est possible.

-IDS Decap B400 gel :

Appliquer au pinceau, pur et à froid le décapant

Attendre maximum 1h, des cloques vont apparaître

Rincer à l'eau ou gratter les couches de peinture

Le métal doit être à nu, si ce n'est pas le cas réitérer l'opération

PRECONISATION

- Faire un essai préalable sur une surface non-visible pour valider l'adéquation du produit avec le support.
- Il est recommandé d'éviter le contact prolongé avec la peau. On opère donc en se munissant de gants et lunettes de protection.
- Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application ou utilisation non conforme à nos instructions
- Attention tous les produits que nous proposons et que vous achetez nécessitent de télécharger les FDS (Fiches de Données de Sécurité), de les lire et de bien respecter les précautions d'emploi

CONDITIONNEMENT

Noms produits :	Références :
IDS DECAP B400, 1 Litre	IDSDECAPB400001
IDS DECAP B400, 5 Litres	IDSDECAPB400005
IDS DECAP B400, 10 Litres	IDSDECAPB400010
IDS DECAP B400, 20 Litres	IDSDECAPB400020
IDS DECAP B400, 220 Litres	IDSDECAPB400220
IDS DECAP B400 GEL, 1 Litre	IDSDECAPB400GEL001
IDS DECAP B400 GEL, 5 Litres	IDSDECAPB400GEL005
IDS DECAP B400 GEL, 10 Litres	IDSDECAPB400GEL010
IDS DECAP B400 GEL, 20 Litres	IDSDECAPB400GEL020
IDS DECAP B400 GEL, 220 Litres	IDSDECAPB400GEL220